

Unidad de soporte Modelo BK Retén Caja Cojinete Tapa de soporte Tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza Collarín Caja Pieza de fijación Cojinete Tuerca de bloqueo Anillo elástico Lateral fijo Lateral con soporte

Fig.1 Estructura de la unidad con soporte

Estructura y características

La unidad de soporte viene en seis tipos: los modelos EK, FK, EF y FF, los cuales se adaptan al husillo de bolas de precisión del modelo BNK con extremos de eje con acabado, y los modelos BK y BF, los cuales son estándar para husillos de bolas generales.

La unidad de soporte del lado fijo incluye un cojinete angular que cumple con la clase 5 de JIS, proporcionado con una precarga ajustada.

La unidad con soporte en el lateral utiliza un cojinete esférico ranurado.

Los cojinetes interiores de los modelos EK, FK y BK de unidad con soporte contienen una cantidad adecuada de grasa de jabón de litio que se sella con un retén especial. Por lo tanto, estos modelos son capaces de funcionar durante un período prolongado.

A15-300 冗比以




[Utiliza el cojinete óptimo]

Para asegurar el equilibrio en la rigidez con el husillo de bolas, la unidad con soporte utiliza un cojinete angular (ángulo de contacto: 30°; configuración DF) con alta rigidez y par de torsión bajo. Los modelos EK/FK 4, 5 y 6 de unidad con soporte en miniatura incluyen un cojinete angular en miniatura con un ángulo de contacto de 45° desarrollado exclusivamente para husillos de bolas en miniatura. Este cojinete tiene un ángulo de contacto mayor de 45° y una cantidad elevada de bolas de diámetro pequeño. La alta rigidez y precisión del cojinete angular en miniatura proporciona el rendimiento estable de rotación.

[Formas de unidad con soporte]

Las formas redondas y cuadradas se encuentran disponibles para que la unidad con soporte permita la selección de acuerdo con el propósito de uso.





[Compacta y de instalación sencilla]

La unidad con soporte está diseñada de manera compacta para adaptar el espacio en el lugar de instalación. Debido a que el cojinete está provisto de una precarga con un ajuste adecuado, la unidad con soporte puede ensamblarse con un husillo de bolas sin mecanizado adicional. De la misma manera, el tiempo de mano de obra necesario para el ensamblaje puede reducirse y la precisión de ensamblaje puede incrementar.






Tipo

[Para el lateral fijo]

Modelo BK tipo cuadrado

Tabla de especificación⇒▲15-312



(Diámetro interior: ϕ 10 a ϕ 40)

A15-302 冗狀



Tipos de unidades con soporte y diámetros exteriores aplicables del eje

Diámetro interior de la unidad con soporte de	Diámetro interior de la unidad	Descripción del modelo aplicable de la unidad	Descripción del modelo aplicable de la unidad	Tipo BNK con extremos de eje sin acabado	Formas recomendadas de los extremos de eje (diámetro exterior aplicable de eje ϕD)			
lateral fijo (mm)	con soporte lateral (mm)	con soporte de lateral fijo	con soporte lateral	(Descripción del modelo aplicable)	Extremo de eje H (mm)	Extremo de eje J (mm)		
4	_	EK 4 FK 4	_	BNK0401 BNK0501	φ6			
5	_	EK 5 FK 5	_	BNK0601	φ8			
6	6	EK 6 FK 6	EF 6 FF 6	BNK0801 BNK0802 BNK0810	φ8 φ10			
8	6	EK 8 FK 8	EF 8 FF 6	BNK1002	φ12			
10	8	EK 10 FK 10 BK 10	EF 10 FF 10 BF 10	BNK1004 BNK1010 BNK1202 BNK1205 BNK1208	φ14 φ15	φ14 φ15		
12	10	EK 12 FK 12 BK 12	EF 12 FF 12 BF 12	BNK1402 BNK1404 BNK1408 BNK1510 BNK1520 BNK1616	φ16 φ18	φ16 φ18		
15	15	EK 15 FK 15	EF 15 FF 15	BNK2010 BNK2020	φ20 φ25			
		BK 15	BF 15			φ20		
17	17	BK 17	BF 17			φ 2 5		
20	20	EK 20		BNK2520	φ28 φ30 φ32			
20	20	BK 20	BF 20			φ28 φ30 φ32		
25	25	FK 25	FF 25		φ36			
		BK 25	BF 25			φ36		
30	30	FK 30 BK 30	FF 30 BF 30		φ 4 0	φ 4 0		
0.5	25							
35	35	BK 35	BF 35			φ45		
40	40	BK 40	BF 40			φ 50 φ 55		

Nota1) Las unidades con soporte en esta tabla sólo son relevantes para aquellos modelos de husillos de bolas con formas recomendadas de extremos de eje H,J y K indicadas en **A15-308**.

Nota2) Para las formas recomendadas de extremos de eje H,J y K, consulte las páginas **A15-324** a **A15-329**.



Modelos de cojinetes y valores característicos

Cojinete esférico angular en el lateral fijo						Cojinete esférico ranurado en el lateral con soporte				
Dogorin		С	Dirección axia	al	Dogorin		Dirección radial			
Descrip- ción del modelo de unidad con soporte		Capacidad de carga dinámica básica Ca (kN)		Rigidez (N/μm)	Descrip- ción del modelo de unidad con soporte	Descripción del modelo de cojinete	Capacidad de carga dinámica básica C(kN)	Capacidad de carga estática básica C ₀ (kN)		
EK 4 FK 4	AC4-12 (DF P5)	0,93	1,1	27	_	_	_	_		
EK 5 FK 5	AC5-14 (DF P5)	1	1,24	29	_	_	_	_		
EK 6 FK 6	AC6-16 (DF P5)	1,38	1,76	35	EF 6 FF 6	606ZZ	2,19	0,87		
EK 8 FK 8	79M8A (DF P5)	2,93	2,15	49	EF 8	606ZZ	2,19	0,87		
EK 10 FK 10 BK 10	7000 equivalente (DF P5)	6,08	3,1	65	EF 10 FF 10 BF 10	608ZZ	3,35	1,4		
EK 12 FK 12 BK 12	7001 equivalente (DF P5)	6,66	3,25	88	EF 12 FF 12 BF 12	6000ZZ	4,55	1,96		
EK 15 FK 15 BK 15	7002 equivalente (DF P5)	7,6	4	100	EF 15 FF 15 BF 15	6002ZZ	5,6	2,84		
BK 17	7203 equivalente (DF P5)	13,7	5,85	125	BF 17	6203ZZ	9,6	4,6		
EK 20 FK 20	7204 equivalente (DF P5)	17,9	9,5	170	EF 20 FF 20	6204ZZ	12,8	6,65		
BK 20	7004 equivalente (DF P5)	12,7	7,55	140	BF 20	6004ZZ	9,4	5,05		
FK 25 BK 25	7205 equivalente (DF P5)	20,2	11,5	190	FF 25 BF 25	6205ZZ	14	7,85		
FK 30 BK 30	7206 equivalente (DF P5)	28	16,3	195	FF 30 BF 30	6206ZZ	19,5	11,3		
BK 35	7207 equivalente (DF P5)	37,2	21,9	255	BF 35	6207ZZ	25,7	15,3		
BK 40	7208 equivalente (DF P5)	44,1	27,1	270	BF 40	6208ZZ	29,1	17,8		

Nota) "Carga admisible" indica la carga admisible estática.

A15-304 冗狀



Ejemplo de instalación

[Unidad con soporte tipo cuadrada]




Fig.2 Ejemplo de instalación de una unidad con soporte tipo cuadrada

[Unidad con soporte tipo redonda]




Fig.3 Ejemplo de instalación de una unidad con soporte tipo redonda


THK A15-305



Procedimiento de montaje


[Instalación de la unidad con soporte]

- (1) Instale la unidad con soporte de lateral fijo junto al eje.
- (2) Tras insertar la unidad con soporte de lateral fijo, asegure la tuerca de bloqueo usando la pieza de fijación y los tornillos de tope con hueco hexagonal en la cabeza.
- (3) Coloque el cojinete de lateral con soporte al eje y asegure el cojinete usando el anillo elástico y luego instale el ensamblaje en la caja en el lateral con soporte.
- Nota1) No desmonte la unidad con soporte.
- Nota2) Al insertar el eje en la unidad con soporte, tenga cuidado de no dejar que el borde del engrasador se gire hacia afue-
- Nota3) Al asegurar la pieza de sujeción con un tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza, aplique un adhesivo al tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza antes de ajustarlo para prevenir que el tornillo se afloje. Si se planea usar el producto en un entorno severo, también es necesario tomar medidas para prevenir que otros componentes/piezas se aflojen. Póngase en contacto con THK para obtener más detalles.



[Instalación en la mesa y la base]

- (1) Si usa una abrazadera al montar la tuerca del husillo de bolas a la mesa, inserte la tuerca en la abrazadera y ajústela temporalmente.
- (2) Ajuste temporalmente la unidad con soporte de lateral fijo en la base. Al hacerlo, presione la tabla hacia la unidad con soporte de lateral fijo para alinear el centro axial y ajuste la mesa, de manera que pueda desplazarse libremente.
 - Si usa la unidad con soporte de lateral fijo como punto de referencia, asegúrese de dejar un espacio entre la tuerca del husillo de bolas y la mesa o dentro de la abrazadera al hacer el ajuste.
 - Si usa la tabla como punto de referencia, haga el ajuste ya sea usando la cuña (para una unidad con soporte del tipo cuadrada) o asegurándose de dejar espacio entre la superficie exterior de la tuerca y la superficie interna de la sección de montaje (para una unidad con soporte del tipo redonda).
- (3) Presione la tabla hacia la unidad con soporte de lateral fijo para alinear el centro axial. Haga los ajustes mediante varios movimientos de vaivén sobre la mesa, de manera que la tuerca se desplace de manera uniforme a través de toda la carrera y asegure temporalmente la unidad con soporte a la base.




A15-306 行出以




[Control de precisión y ajuste completo de la unidad con soporte]

Al controlar la desviación del extremo de eje de husillo de bolas y del juego axial usando un comparador de cuadrante, ajuste completamente la tuerca del husillo de bolas, la abrazadera de tuerca, la unidad con soporte de lateral fijo y la unidad con soporte lateral, en este orden.



[Conexión con el motor]

- (1) Monte la abrazadera del motor en la base.
- (2) Conecte el motor al husillo de bolas usando un acoplamiento. Nota) Asegúrese de mantener la precisión de montaje.
- (3) Interrumpa por completo el sistema.



THK A15-307



Tipos de formas recomendadas para los extremos de eje


Para agilizar la estimación y fabricación de los husillos de bolas, THK ha estandarizado las formas de los extremos de los ejes de los husillos. Las formas recomendadas de extremos de eje consisten en formas H, K y J, lo que permite utilizar unidades con soportes estándares.

Método de mon- taje	for de ex	lo para ma tremo eje	Forma	Unidad con soporte
		H1		FK EK
		J1		ВК
Fijo	H J	H2		FK EK
1 110		J2		ВК
		НЗ		FK EK
		J3		BK
Sopor- tado	К			FF EF BF

△15-308 冗狀



Modelo BK Unidad con soporte tipo cuadrada en el lateral fijo




Descripción del modelo	Diáme- tro de eje											
modelo	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	В	Н	b ±0,02	h₁ ±0,02	B₁	H₁	
BK 10	10	25	5	29	5	60	39	30	22	34	32,5	
BK 12	12	25	5	29	5	60	43	30	25	35	32,5	
BK 15	15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38	
BK 17	17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55	
BK 20	20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50	
BK 25	25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70	
BK 30	30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78	
BK 35	35	50	14	67	12	140	96	70	52	88	79	
BK 40	40	61	18	76	15	160	110	80	60	100	90	

A15-312 订出以

Para descargar los datos deseados, busque el número de modelo correspondiente en el sitio web técnico

https://tech.thk.com





Unidad: mm


									Masa
Р	C ₁	C ₂	d₁	d ₂	h	М	Т	Cojinete utilizado	kg
46	13	6	6,6	10,8	5	М3	16	7000 equivalente (DF P5)	0,39
46	13	6	6,6	10,8	1,5	МЗ	19	7001 equivalente (DF P5)	0,41
54	15	6	6,6	11	6,5	М3	22	7002 equivalente (DF P5)	0,57
68	19	8	9	14	8,5	M4	24	7203 equivalente (DF P5)	1,27
70	19	8	9	14	8,5	M4	30	7004 equivalente (DF P5)	1,19
85	22	10	11	17,5	11	M5	35	7205 equivalente (DF P5)	2,3
102	23	11	14	20	13	M6	40	7206 equivalente (DF P5)	3,32
114	26	12	14	20	13	M8	50	7207 equivalente (DF P5)	4,33
130	33	14	18	26	17,5	M8	50	7208 equivalente (DF P5)	6,5

N.° de pieza	Nombre de pieza	Cantidad de unidades
1	Caja	1
2	Cojinete	1 juego
3	Tapa de soporte	1
4	Collarín	2
5	Retén	2
6	Tuerca de bloqueo	1
7	Tornillo de tope con hueco hexa- gonal en la cabeza (con una pieza de fijación)	1

证比 A15-313



Formas recomendadas de los extremos de eje - Forma J (J1, J2 y J3) (Para el modelo BK de unidad con soporte)



Descripción del modelo de unidad con soporte	Diámetro exterior del eje de husillo de bolas	Diámetro exterior del eje del cojinete				Rosca métrica del tornillo
Modelo BK	d	А	В	Е	F	M
BK10	14	10	8	39	15	M10×1
BK10	15	10	8	39	15	M10×1
BK12	16	12	10	39	15	M12×1
BK12	18	12	10	39	15	M12×1
BK15	20	15	12	40	20	M15×1
BK17	25	17	15	53	23	M17×1
BK20	28	20	17	53	25	M20×1
BK20	30	20	17	53	25	M20×1
BK20	32	20	17	53	25	M20×1
BK25	36	25	20	65	30	M25×1,5
BK30	40	30	25	72	38	M30×1,5
BK35	45	35	30	83	45	M35×1,5
BK40	50	40	35	98	50	M40×1,5
BK40	55	40	35	98	50	M40×1,5

Nota) Las unidades con soporte están diseñadas para incluir dimensiones de manera que las combinaciones de los modelos FK y FF, los modelos EK y EF o los modelos BK y BF se utilicen en el mismo eje.

Si desea que el extremo de eje sea mecanizado en THK, agregue el símbolo de la forma al final del código de modelo del husillo de bolas.


(Ejemplo) TS2505+500L-J2K

(Forma J2 en el lateral fijo; forma K en el lateral con soporte)
Para la perpendicularidad de la cara del extremo del cojinete, consulte JIS B 1192-1997.

A 15-326 冗出以

https://tech.thk.com





Unidad: mm

						Forma J2	Forma J3		
		An	cho entre ca	ras	Ranı	ura del chave	Corte plano en dos lados		
	S	J	N	Н	G N9	T +0,1 0	Р	R	Р
	16	10	5	7	2	1,2	11	7,5	11
	16	10	5	7	2	1,2	11	7,5	11
	14	13	6	8	3	1,8	12	9,5	12
	14	13	6	8	3	1,8	12	9,5	12
	12	16	6	9	4	2,5	16	11,3	16
	17	18	7	10	5	3	21	14,3	21
	15	21	8	11	5	3	21	16	21
	15	24	8	12	5	3	21	16	21
	15	27	9	13	5	3	21	16	21
	18	27	10	13	6	3,5	25	19	25
	25	32	10	15	8	4	32	23,5	32
	28	36	12	15	8	4	40	28,5	40
	35	41	14	19	10	5	45	33	45
	35	46	14	20	10	5	45	33	45

Nota) La brida de la tuerca de bolas está frente al lateral fijo, a menos que se especifique lo contrario. Si se desea que la brida esté frente al lateral con soporte, agregue el símbolo G en el extremo del código del modelo de husillo de bolas al realizar el pedido. (Ejemplo) BIF2505-5RRGO+420LC5-J2KG

THK A15-327